

**HOLEX®**

## Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 17 osaa, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630167 6
GTIN	4062406064532
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin- ja liitososat** standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; **avainhylsyt** standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia DIN 3120.

#### Käyttö:

Ruuveille / muttereille gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M8.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-väännin: 1 kpl, vastaa nroa 633029

Käsikahva: 1 kpl, vastaa nroa 632829

Jatkokappaleet: 1 kpl nro 632420 koko 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633520

Räikkä: 1 kpl nro 632300

säilytys: teräspeltikotelo

Pituus: 234 mm

Leveys: 104 mm

Korkeus: 41 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4–13 mm

### Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-13 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Pakkaus	teräspeltikotelo
Pituus	234 mm
Leveys	104 mm
Korkeus	41 mm

## Tarvikkeet

Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631020 8
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631020 4,5
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631020 11
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631020 4
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631020 7
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631020 5
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631020 13
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631020 5,5
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631020 6
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631020 10
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631020 12
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631020 9
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi	632300
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi	633520
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632420 150