

Garant GRIDLINE

Vetolaatikko, 200 kg, 20×24G, laatikoiden etukorkeus: 300mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931045 300
GTIN	4062406064778
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 200 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 24×28G nro 931035.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Hyötykorkeus	275 mm
Paino	18 kg

Etukorkeus	300 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötyleveys G	20
Hyötysyvyys G	24
Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötysyvyys	600 mm
Hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Merkintäliuskarja10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951030 20
PVC-suojus vedinsarjalle10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951032 20