

HOLEX**Niitinreikäkalvin, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC k11: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162800 40
GTIN	4062406065164
Tuoteluokka	120

Kuvaus**Malli:**

Kartiomaisesti nouseva leikkuu n. 3× nim.Ø:n pituuteen saakka. Vahvan sydämen ja kaarimaisten hammasselkien ansiosta erittäin kestävä. Kevyt, vuoleva leikkuu kierukkaarien ansiosta ja hammasluku vaihtelee koon mukaan.

4 hammasta alk. koosta 10 – 28 mm.

5 hammasta, koko 32 mm.

Käyttö:

Sopii käytettäväksi erityisesti osien asennuksessa asennusreikien suoristamiseen tai niittireikien laajentamiseen. Säilöiden valmistuksessa niitinreikäkalvimia käytetään paineilmakäsiporakoneissa.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	250 mm
Terän pituus L _c	230 mm
Morsekartio MK koko	4
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,35 mm/kierr,
Terien lkm Z	5
Kokonaispituus L	374 mm
Nimellis-Ø D _c	40 mm
Ø etuleikkuu	30,8 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	k11
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 311
Nousukulma	25 astetta
Sisäjähdytys	ei
Varsi	Morsekartio
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	20 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	7 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		