

bimos

Pyörivä jakkara, kangaspehmuste suojatulpat ja jalkarengas



Tilaustiedot

Tilausnumero	965412
GTIN	4016849572338
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin pehmeää kangasta, musta, ympärillä reunasuojus. Istuimen Ø 400 mm. Ristikkojalan Ø 680 mm, jalkarengas korkeussäädettävä. Istuimen Ø 400 mm.

Standardi:**DIN 68877**

Tuolin kantavuus: 120 kg
Korkeudensäätöalue: 570 - 850 mm
Istuin-Ø: 400 mm
Jalkaristikon Ø: 680 mm
Istuinmateriaalin väri: musta

Tekninen kuvaus

Jalkaristikon Ø	680 mm
Istuinmateriaalin väri	musta
Istuin-Ø	400 mm

Standardi	DIN 68877
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Jalkaristikon materiaali	muovi
Istuinpinnan materiaali	Kangas
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Sarja	Base-Tec
Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	570 - 850 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	963188
------------------------------	--------