

Garant**Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214200 32/3
GTIN	4045197702319
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	32 mm
Sopiva kääntöterä	SE.. 1204..
KiinnitysreiänØ	16 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
suurin ulko-Ø D _{max}	44 mm
Terien lkm Z	3
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta

Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219800
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP