


Garant GRIDLINE

Vetolaatikko, 75 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 200mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931163 200
GTIN	4062406064860
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 75 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 30×28G nro 931155.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Paino	18 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Hyötykorkeus	175 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Etukorkeus	200 mm
Hyötysyvyys G	24

Hyötyleveys G	26
Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötyleveys	650 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
PVC-suojus vedinsarjalle10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951032 26
Merkintäliuskarja10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951030 26