

Garant GRIDLINE

**Vetolaatikko, 200 kg, 46×24G, laatikoiden etukorkeus: 75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931455 75
GTIN	4062406064969
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 50 mm:n välein tai 2G-reikävälein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 200 kg.

**Sopii:**

Työkalukaapin runko 50×28G nro 931435.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016,

**jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Vain paikoilleen painettavien GridLine-jakajien, leveydet 2G, 4G, 6G, 8G, 10G tai 12 G, käyttö on mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Paino	19 kg
Hyötykorkeus	50 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	46×24
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Etukorkeus	75 mm

Hyötysyvyys G	24
Hyötyleveys G	46
Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötyleveys	1150 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	46×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Merkintäliuskarja10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 46	951030 46
PVC-suojus vedinsarjalle10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 46	951032 46