


Garant GRIDLINE

Vetolaatikko, 200 kg, 56×24G, laatikoiden etukorkeus: 200mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931555 200
GTIN	4062406065072
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 50 mm:n välein tai 2G-reikävälein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 200 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 56×24G nro 931535.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyt antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Huomautus:

Vain paikoilleen painettavien GridLine-jakajien, leveydet 2G, 4G, 6G, 8G, 10G tai 12 G, käyttö on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Hyötykorkeus	175 mm
Etukorkeus	200 mm
Paino	29 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	56×24

Hyötisyvyys G	24
Hyötyleveys G	56
Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötisyvyys	600 mm
Hyötyleveys	1400 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	56×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 56	951032 56
Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 56	951030 56