

Garant GRIDLINE

**Vetolaatikko, 200 kg, 56×24G, laatikoiden etukorkeus: 75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931555 75
GTIN	4062406065034
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 50 mm:n välein tai 2G-reikävälein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 200 kg.

**Sopii:**

Työkaluakaapin runko 56×24G nro 931535.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyt antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Vain paikoilleen painettavien GridLine-jakajien, leveydet 2G, 4G, 6G, 8G, 10G tai 12 G, käyttö on mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Paino	22 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	56×24
Etukorkeus	75 mm
Hyötykorkeus	50 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg

Hyötysyvyys G	24
Hyötyleveys G	56
Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötysyvyys	600 mm
Hyötyleveys	1400 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	56×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 56	951030 56
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 56	951032 56