

bimos

Pyörivä jakkara, puu, suojatulpat ja jalkarengas



Tilaustiedot

Tilausnumero	965392
GTIN	4016849295541
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuintaso pyökki-Multiplexiä, luonnonvärinen lakka. Istuimen Ø 400 mm. Ristikkojalan Ø 680 mm, jalkarengas korkeussäädettävä. Istuimen Ø 400 mm.

Standardi:**DIN 68877**

Tuolin kantavuus: 120 kg
Korkeudensäätöalue: 570 - 850 mm
Istuin-Ø: 400 mm

Tekninen kuvaus

Jalkaristikon materiaali	muovi
Istuinpinnan materiaali	Pyökki-Multiplex
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Jalkaristikon Ø	680 mm

Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Paino	8,5 kg
Standardi	DIN 68877
Istuin-Ø	400 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Sarja	Base-Tec
Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	570 - 850 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

Tarvikkeet

Suojatulpat (1 sarja = 5 kpl)	963188
-------------------------------	--------