

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	250 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Terän koko	12 mm
Pään pituus L ₁	16 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Keskisiirto L ₃	15 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
ISO-koodi pidin	E25S SCLCR/L12
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	30 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500