

bimos

Pyörivä jakkara, PU-vaaho, suojatulpat



Tilaustiedot

Tilausnumero	965395
GTIN	4016849295619
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin lujaa PU-vaahtoa. Istuimen Ø 350 mm.

Ristikkojalan Ø 640 mm.

Istuimen Ø 350 mm.

Standardi:**DIN 68877**

Tuolin kantavuus: 120 kg

Korkeudensäätöalue: 430 - 600 mm

Istuin-Ø: 350 mm

Istuinmateriaalin väri: musta

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 68877
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat
Istuin-Ø	350 mm

Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Jalkaristikon materiaali	muovi
Istuinmateriaalin väri	musta
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Jalkaristikon Ø	640 mm
Istuinpinnan materiaali	PU-vaaho
Kantavuus	120 kg
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Sarja	Base-Tec
Malli	ilman pyöriä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	430 - 600 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

Tarvikkeet

Suojatulpat (1 sarja = 5 kpl)	963188
-------------------------------	--------