

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260017 25/12
GTIN	4062406065188
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	12 mm
Pään pituus L ₁	16 mm
ISO-koodi pidin	E25S SCLCR/L12
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	30 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	250 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Asetuskulma κ	95 astetta
Keskisiirto L ₃	15 mm
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500