

bimos

**Istuma-seisomatuoli, PU-vaaho suojatulpilla****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965421
GTIN	4016849432885
Tuoteluokka	96B

**Kuvaus****Malli:**

Alumiininen **viisiristikkojalka (Ø 600 mm)**. **Kaasjousi** portaattomaan korkeudensäätöön. Istuinosa aaltokuvioitua SoftTouch PU -vaahtoa. **Pehmeä, luistamaton istuttavuus**, aaltokuviointi mahdollistaa ilmankierron (hyvä ilmankierto). **Ergonominen selkänoja** (korkeus 190 mm) tukee oikeaa istuma-asentoa. PU-vaaho, pehmoinen, mukava, helppo pyyhkiä.

**Käyttö:**

Ihanteellinen seisomis- ja istumisyhdistelmä. Istuma- tai seisomatyöpisteille tai näiden yhdistelmille.

Nousuapuväline – työskentelykorkeuksille 720 – 1000 mm.

**Standardi:****DIN 68877****Tekninen kuvaus**

Jalkaristikon materiaali	Alumiini, kiillotettu
selkänojallinen	kyllä
Istuimen leveys	340 mm

Jalkaristikon Ø	580 mm
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat
Istuinpinnan materiaali	PU-vaaho
Istuimen syvyys	300 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Istuinmateriaalin väri	musta
Standardi	DIN 68877
Selkänojan korkeus	190 mm
Istuimen kallistussäädettävä	ei
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	510 - 780 mm
Tuotetyyppi	Korkea jakkara

## Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)

963188