

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 46×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1000/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931405 1000/10
GTIN	4062406065720
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 50×28G, vetolaatikkojen 46×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Laatikoissa reiät 50 mm:n välein tai 2G-reikävälillä (alkaen laatikoiden etulevyn 75 mm:n korkeudesta). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon. Vain paikoilleen painettavien GridLine-jakajien, leveydet 2G, 4G, 6G, 8G, 10G tai 12 G, käyttö on mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötyleveys G	46
Vetolaatikon hyötisyvyys G	24
Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm

Korkeus	1000 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	46×24
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Laatikoiden lukumäärä	10
Syvyys	700 mm
Ovien lkm	0
Paino	256 kg
Leveys	1250 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys	1150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	46x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931453 75
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931453 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	931435 1000