

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 46×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 800/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931415 800/6
GTIN	4062406065737
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 50×28G, vetolaatikkojen 46×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Laatikoissa reiät 50 mm:n välein tai 2G-reikävälillä (alkaen laatikoiden etulevyn 75 mm:n korkeudesta). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon. Vain paikoilleen painettavien GridLine-jakajien, leveydet 2G, 4G, 6G, 8G, 10G tai 12 G, käyttö on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	46
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm

Paino	179 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	6
Leveys	1250 mm
Korkeus	800 mm
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	46x24
Hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	1150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	46x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931455 300
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931455 75
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931455 150
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931455 250
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931455 100
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931455 200
Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931455 125
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	931435 800