

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 1500/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930715 1500/10
GTIN	4062406065690
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikat 36×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250, 300

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×20

Korkeus: 1500 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 600 mm  
 Hyötykorkeus: 1400 mm  
 Hyötykorkeus laatikoita varten: 1400 mm  
 Vetolaatikon hyötyleveys: 900 mm

## Tekninen kuvaus

Paino	234 kg
Laatikoiden lukumäärä	10
Hyötykorkeus	1400 mm
Leveys	1000 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Ovien lkm	0
Syvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	1400 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Vetolaatikon etukorkeus	300 mm
Korkeus	1500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20

Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36x20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930745 100
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930745 75
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	930745 300
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930745 125
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930745 150
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	930745 250
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1500 mm	930735 1500
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	930743 50