

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×20G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1500/9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930715 1500/9
GTIN	4062406065683
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikot 36×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Hyötykorkeus	1400 mm
--------------	---------

Hyötykorkeus laatikoita varten	1400 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	224 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Ovien lkm	0
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Korkeus	1500 mm
Laatikoiden lukumäärä	9
Syvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Leveys	1000 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm

Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36x20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	930745 250
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930745 200
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930745 100
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930745 150
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1500 mm	930735 1500