

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 46×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 800/8****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 931405 800/8 |
| GTIN | 4062406065713 |
| Tuoteluokka | 9GK |

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 50×28G, vetolaatikkojen 46×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Laatikoissa reiät 50 mm:n välein tai 2G-reikävilillä (alkaen laatikoiden etulevyn 75 mm:n korkeudesta). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon. Vain paikoilleen painettavien GridLine-jakajien, leveydet 2G, 4G, 6G, 8G, 10G tai 12 G, käyttö on mahdollista.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|---------|
| Leveys | 1250 mm |
| Vetolaatikon hyötisyvyys G | 24 |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 46×24 |
| Vetolaatikon hyötisyvyys | 600 mm |

| | |
|--|--|
| Laatikoiden lukumäärä | 8 |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 1150 mm |
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 700 mm |
| Syvyys | 700 mm |
| Paino | 203 kg |
| Korkeus | 800 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 46 |
| Ovien lkm | 0 |
| Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 100 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 100 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 100 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 100 mm |
| Hyötykorkeus | 700 mm |
| Vetoalustojen määrä | 0 |
| Asennus korkeussäädettävän työtason alle | ei |
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | 46x24G |

Tuotetyyppi

Työkalukaappi

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm | 931453 75 |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21 | 914227 HU21 |
| Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm | 931453 100 |
| Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm | 931435 800 |