

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 46×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1000/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931415 1000/6
GTIN	4062406065751
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 50×28G, vetolaatikkojen 46×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Laatikoissa reiät 50 mm:n välein tai 2G-reikävälillä (alkaen laatikoiden etulevyn 75 mm:n korkeudesta). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon. Vain paikoilleen painettavien GridLine-jakajien, leveydet 2G, 4G, 6G, 8G, 10G tai 12 G, käyttö on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötisyvyys G	24
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm

Syvyys	700 mm
Leveys	1250 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	46
Vetolaatikon hyötyleveys	1150 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Paino	197 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	46×24
Korkeus	1000 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	46×24G

Tuotetyyppi

Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931455 75
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931455 125
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931455 200
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931455 100
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931455 250
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931455 150
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931455 300
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	931435 1000