

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 46×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1000/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931415 1000/10
GTIN	4062406065775
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 50×28G, vetolaatikkojen 46×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Laatikoissa reiät 50 mm:n välein tai 2G-reikävälillä (alkaen laatikoiden etulevyn 75 mm:n korkeudesta). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon. Vain paikoilleen painettavien GridLine-jakajien, leveydet 2G, 4G, 6G, 8G, 10G tai 12 G, käyttö on mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	24

Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	10
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Leveys	1250 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	1150 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	46
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Paino	256 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	46×24
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm

Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	46x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931455 125
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931455 200
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931455 150
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931455 250
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931455 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931455 75
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931455 300
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	931435 1000