

bimos

Pyörivä jakkara, PU-vaaho, pyörillä



Tilaustiedot

Tilausnumero	965396
GTIN	4016849295626
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin lujaa PU-vaahtoa. Istuimen Ø 350 mm.

Ristikkojalan Ø 640 mm.

Istuimen Ø 350 mm.

Standardi:

DIN 68877

Tekninen kuvaus

Istuinmateriaalin väri	musta
Jalkaristikon Ø	640 mm
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Istuin-Ø	350 mm

Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Istuinpinnan materiaali	PU-vaaho
Standardi	DIN 68877
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Jalkaristikon materiaali	muovi
Kantavuus	120 kg
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Sarja	Base-Tec
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	430 - 600 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

Tarvikkeet

Pyörät(1 sarja = 5 kpl)	963187
-------------------------	--------