

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260318 25/11
GTIN	4062406065966
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	32 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Ulkonema $L_1$	200 mm
Asetuskulma $\kappa$	93 astetta
Keskisiirto $L_3$	16 mm
ISO-koodi pidin	E25S SDUCR/L11
Kiinnityspituus $L_2$	24 mm
Kokonaispituus $L$	250 mm
varren Ø $D_s$	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500