

bimos

Pyörivä jakkara, PU-vaaho, suojatulpat ja jalkarengas



Tilaustiedot

Tilausnumero	965397
GTIN	4016849295633
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin lujaa PU-vaahtoa. Istuimen Ø 350 mm.
Ristikkojalan Ø 680 mm, jalkarengas korkeussäädettävä.
Istuimen Ø 350 mm.

Standardi:**DIN 68877**

Tuolin kantavuus: 120 kg
Korkeudensäätöalue: 570 - 850 mm
Istuin-Ø: 350 mm
Istuinmateriaalin väri: musta

Tekninen kuvaus

Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuinmateriaalin väri	musta
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka

Istuinpinnan materiaali	PU-vaaho
Istuin-Ø	350 mm
Standardi	DIN 68877
Jalkaristikon materiaali	muovi
Kantavuus	120 kg
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Jalkaristikon Ø	680 mm
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Sarja	Base-Tec
Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	570 - 850 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

Tarvikkeet

Suojatulpat (1 sarja = 5 kpl)	963188
-------------------------------	--------