

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	250 mm
ISO-koodi pidin	E25S SDUCR/L11
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Terän koko	11 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Keskisiirto L ₃	16 mm
Ulkonema L ₁	200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500