

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260321 25/11  |
| GTIN         | 4062406066079 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| ISO-koodi pidin                        | E25S SDQCR/L11                 |
| Kokonaispituus L                       | 250 mm                         |
| Asetuskulma κ                          | 107,5 astetta                  |
| Kiinnityspituus L <sub>2</sub>         | 24 mm                          |
| Kääntöterä-ruuvisarja                  | 269028 8                       |
| Ulkonema L <sub>1</sub>                | 200 mm                         |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>             | 16 mm                          |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 32 mm                          |
| Sopiva kääntöterä                      | DC.. 11T3..                    |
| Terän koko                             | 11 mm                          |
| varren Ø D <sub>s</sub>                | 25 mm                          |
| Standardi                              | DIN 8024                       |
| Käyttötapa                             | Vasen                          |
| Sisäorvaussyvyys enint.                | 8xD                            |
| Lastuava aine                          | KM                             |
| Sisäjähdytys                           | kyllä                          |
| Käyttö                                 | Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen |

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500