

Garant**Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260320 25/11
GTIN	4062406066062
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	E25S SDQCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Ulkonema L ₁	200 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Keskisiirto L ₃	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	250 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500