

Garant GRIDLINE

Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 46×24G, Korkeus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931435 1500
GTIN	4062406066147
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko 50×28G, sopii vetolaatikoille 46×24G. Vetolaatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla.

Sopii:

Laatikot nro 931453, 931454, 931455, 931456.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Ovien lkm	0
Leveys	1250 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	1400 mm

Korkeus	1500 mm
Hyötykorkeus	1400 mm
Paino	76 kg
Leveys G	50
Syvyys G	28
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Laatikoiden lukumäärä	0
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	46×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------