

 GRIDLINE

Asennusvaunut vetolaatikoille, 46×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 860/0



Tilaustiedot

Tilausnumero	931427 860/0
GTIN	4062406065805
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Varustetaan vetolaatikoilla 46×24G.

Asennusvaunu 50×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 931454 tai numerolla 931456 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Materiaalin paksuus: 1,2 mm

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Korkeudensäätö portaittain: 25 mm

Nastasynterilukko: modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 885 mm

Leveys: 1250 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 600 mm
 Vetolaatikoston korkeus: 700 mm
 Enimmäiskantokyky: 600 kg

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	600 mm
Pyörän Ø	125 mm
Paino	81 kg
Korkeus	885 mm
Enimmäiskantokyky	400 kg
Vetolaatikoston korkeus	700 mm
Leveys	1250 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	46×24G

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931456 150
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931456 125
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931456 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931456 300

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg
laatikoiden etukorkeus 75 mm

931456 75

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg
laatikoiden etukorkeus 75 mm

931454 75

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg
laatikoiden etukorkeus 250 mm

931456 250

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg
laatikoiden etukorkeus 200 mm

931456 200

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg
laatikoiden etukorkeus 100 mm

931454 100