

Garant GRIDLINE

Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 46×24G, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931435 1000
GTIN	4062406066123
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko 50×28G, sopii vetolaatikoille 46×24G. Vetolaatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla.

Sopii:

Laatikot nro 931453, 931454, 931455, 931456.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Paino	59 kg
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Korkeus	1000 mm
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus	900 mm
Leveys	1250 mm

Syvyys	700 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys G	28
Leveys G	50
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Vetoalustojen määrä	0
Laatikoiden lukumäärä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	46×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------