

Garant GRIDLINE

**Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 46×24G, Korkeus: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931435 800
GTIN	4062406066116
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Työkalukaapin runko 50×28G, sopii vetolaatikoille 46×24G. Vetolaatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla.

**Sopii:**

Laatikot nro 931453, 931454, 931455, 931456.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

**Tekninen kuvaus**

Paino	53 kg
Korkeus	800 mm
Syvyys	700 mm
Leveys	1250 mm
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus	700 mm

Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys G	50
Syvyys G	28
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Laatikoiden lukumäärä	0
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	46×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------