


Garant GRIDLINE

Vetolaatikko, 75 kg, 46×24G, laatikoiden etukorkeus: 100mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931453 100
GTIN	4062406066161
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 50 mm:n välein tai 2G-reikävälein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 75 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 50×28G nro 931435.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016,

jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Huomautus:

Vain paikoilleen painettavien GridLine-jakajien, leveydet 2G, 4G, 6G, 8G, 10G tai 12 G, käyttö on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	75 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Paino	20 kg
Etukorkeus	100 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	46×24

Hyötysyvyys G	24
Hyötyleveys G	46
Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötysyvyys	600 mm
Hyötyleveys	1150 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	46×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 46	951030 46
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 46	951032 46
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10