

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 56×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1000/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931505 1000/7
GTIN	4062406066185
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 60×28G, vetolaatikkojen 56×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Laatikoissa reiät 50 mm:n välein tai 2G-reikävälillä (alkaen laatikoiden etulevyn 75 mm:n korkeudesta). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon. Vain paikoilleen painettavien GridLine-jakajien, leveydet 2G, 4G, 6G, 8G, 10G tai 12 G, käyttö on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm

Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötyleveys G	56
Ovien lkm	0
Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	1400 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Leveys	1500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	56×24
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	700 mm
Paino	242 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	56×24G

Tuotetyyppi	Työkalukaappi
-------------	---------------

Tarvikkeet

Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931555 150
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931555 125
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931555 250
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931555 75
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931555 200
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931555 100
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931555 300
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	931535 1000