

Garant GRIDLINE

Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 56×24G, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931535 1000
GTIN	4062406066239
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko 60×28G, sopii vetolaatikoille 56×24G. Laatikoida voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Sopii:

Vetolaatikat nro 931555; 931556.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1000 mm
Leveys	1500 mm
Leveys G	60
Hyötykorkeus	900 mm
Paino	67 kg
Syvyys	700 mm

Syvyys G	28
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Ovien lkm	0
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Laatikoiden lukumäärä	0
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	56×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------