

Garant
Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/2mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215840 20/2 |
| GTIN | 4045197702838 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus
Käyttö:

Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.

· **Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.**
Poraamiseen ja urien työstöön.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

· **Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------------------|
| L_2 | 9 mm |
| Varren Ø D_s h6 | 20 mm |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$ | 17 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff} | 2 |
| Ulkoneman pituus L_1 | 35 mm |
| Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. |
| Terän Ø D_c | 20 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} | 90 mm |

| | |
|------------------------|---------------|
| Kääntöterien lukumäärä | 3 |
| varren malli | weldonvarsi |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP | 674252 8IP |
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219814 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm | 211750 1,2 |