

**Garant****Jyrsintuurna värinävaimennus, SK 50 A = 200, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301143 22
GTIN	4045197702722
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.

**Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.**

**Etu:**

Selvästi pienempi värinäalttius! Huomattavasti nopeampi syöttö!

**Toimituksen sisältö:**

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	19 mm
Ulkonema A-mitta	200 mm
Ulko-Ø D	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
L <sub>2</sub>	155 mm

Paino	5,8 kg
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Sovitin	SK 50 A = 200
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50