

Garant**Jyrsintuurna värinävimennus, SK 40 A = 200, Tuurnan Ø d1: 22 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301133 22
GTIN	4045197702586
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Ballufchip-poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- Värinävimennetty malli, kiinnikkeessä värinävimennetty ydin.

Värinävimennetty malli, kiinnikkeessä värinävimennetty ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäälttiä! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Ulko-Ø D: 50 mm

Ø D₂: 48 mm

Jyrsintuurnan pituus L₄: 19 mm

Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L ₄	19 mm
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Ulko-Ø D	50 mm

Ø D ₂	48 mm
L ₂	155 mm
Paino	3,3 kg
Sovitin	SK 40 A = 200
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308812 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308810 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308830 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) Sopii ISO-varteen 40 SK	308820 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40