

**Garant**
**Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 12/1mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	215800 12/1
GTIN	4045197702647
Tuoteluokka	210

## Kuvaus

### Käyttö:

**Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.**

- **Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.**

### Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

- **Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**

## Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	28 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	80 mm
Terien lkm Z	1
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	6,85 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	22 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	21 mm

Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,09 astetta
$\varnothing D_3$	9 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP