


**Kierukkapora HSS nro 114000 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115020 1-6
GTIN	4045197024091
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Sisäjähdytys: ei

Varsi: Lieriövarsi

Terien lkm Z: 2

Porausalue: 1 - 6 mm

Porien lukumäärä: 51

Teräsarjan porrastus: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	51
Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Porausalue	1 - 6 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Tarvikkeet

Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4

Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8