

## Garant

### Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm



## Tilaustiedot

Tilausnumero	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Tuoteluokka	210

## Kuvaus

### Käyttö:

**Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.**

· **Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.**  
Poraamiseen ja urien työstöön.

### Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

· **Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**

## Tekninen kuvaus

Varren Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	9 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	110 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	19 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z <sub>eff</sub>	2

Kääntöterien lukumäärä	3
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219814
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP