

**Garant****Jyrsintuurna värinävaimennus, SK 40 A = 200, Tuurnan Ø d1: 16 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301133 16
GTIN	4045197702579
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Ballufchip-poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

**Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.**

**Etu:**

Selvästi pienempi värinäälttiäisyys! Huomattavasti nopeampi syöttö!

**Toimituksen sisältö:**

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Ulko-Ø D: 50 mm

Ø D<sub>2</sub>: 38 mm

Jyrsintuurnan pituus L<sub>4</sub>: 17 mm

**Tekninen kuvaus**

Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	17 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Ulko-Ø D	50 mm

Ø D <sub>2</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	155 mm
Paino	2,7 kg
Sovitin	SK 40 A = 200
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO- varteen 40 SK	308810 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308830 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO- varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) Sopii ISO-varteen 40 SK	308820 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308812 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40