

**Garant****DCGT 04T002, Laji: HB7125-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 300 m/min
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VF
Laji	HB7125-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö $f$	0,03 - 0,1 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 04T002

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä