

Garant**DCGT 04T002, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AF
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,6 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HU7315-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min
Pääkäyttöalue	N
Pinnoitus	pinnoittamaton

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 04T002
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä