

**Garant****DCGT 04T002, Laji: HB7025-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260350 HB7025-1
GTIN	4062406066536
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Laji	HB7025-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	SF
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,05 - 0,2 mm
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> pääkäyttö	120 - 300 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 04T002

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä