

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 0408/04mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	5,6 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 04T0..
Kokonaispituus L	80 mm
Keskisiirto L ₃	3 mm
Kiinnityspituus L ₂	7,5 mm
Terän koko	4 mm
ISO-koodi pidin	E0408F SDUCR/L04
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Kaulan leveys L ₄	4 mm
Pään pituus L ₁	26 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Hyötysyvyys T	1,5 mm
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX5	674248 TX5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500