

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 0408/04mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	4 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	4 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	5,6 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	3 mm
ISO-koodi pidin	E0408F SDUCR/L04
Sopiva kääntöterä	DC.. 04T0..
Kokonaispituus L	80 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Hyötysyvyys T	1,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX5	674248 TX5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500