

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 0408/04mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	DC.. 04T0..
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	5,6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Kiinnityspituus $L_2$	7,5 mm
Kokonaispituus $L$	80 mm
Pään pituus $L_1$	26 mm
Kaulan leveys $L_4$	4 mm
ISO-koodi pidin	E0408F SDQCR/L04
Asetuskulma $\kappa$	107,5 astetta
Terän koko	4 mm
Keskisiirto $L_3$	3 mm
Hyötysyvyys $T$	1,1 mm
varren Ø $D_s$	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX5	674248 TX5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500