

Garant**Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 0408/04mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260320 0408/04
GTIN	4062406066727
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E0408F SDQCR/L04
Kokonaispituus L	80 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 04T0..
Kiinnityspituus L ₂	7,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Kaulan leveys L ₄	4 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Keskisiirto L ₃	3 mm
Pään pituus L ₁	26 mm
Terän koko	4 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	5,6 mm
Hyötysyvyys T	1,1 mm
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX5	674248 TX5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500