

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 10/04mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	93 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Kokonaispituus L	100 mm
Terän koko	4 mm
ISO-koodi pidin	A10H SDXCR/L04
Pään pituus L_1	22 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 04T0..
Keskisiirto L_3	7 mm
Kiinnityspituus L_2	9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	12,5 mm
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D_s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

TarvikkeetPrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX5

674248 TX5

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500