

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/04mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	100 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Terän koko	4 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Sopiva kääntöterä	DC.. 04T0..
Pään pituus L <sub>1</sub>	22 mm
ISO-koodi pidin	A10H SDXCR/L04
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX5

674248 TX5

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500